



PROSTOCK

Rayonnage à tablettes

1



2



3



Un élément de départ peut être monté en quelques minutes à l'aide d'un des quatre types d'échelles et des 3 dimensions de tablettes en longueur. Des éléments peuvent être ajoutés à l'élément de départ pour créer des casiers simples ou double faces.

Les tablettes, de conception en caisson avant et arrière, donnent une capacité portante et une rigidité accrue. Les crochets supports tablettes spécialement adaptés à ce type de rayonnage se montent facilement sur les montants pour créer une structure fiable et rigide. Ils ont été spécialement étudiés pour éviter le décrochage accidentel des tablettes.

Une fois que la structure échelles/tablettes est en place, vous pouvez encore augmenter les possibilités d'agencement grâce à de nombreux accessoires complémentaires tels que les séparations verticales, les tiroirs plastiques, les tringles supports vêtements et les glissières pour dossiers suspendus.

Non seulement le rayonnage PROSTOCK est performant, mais il est aussi de finition de qualité et esthétique. Tous les composants principaux sont phosphatés avant projection d'une finition émail cuite au four pour un fini brillant et durable dans un choix de couleurs attractives sur demande, pour les commandes de quantités moyennes ou importantes.



1 – Séparations verticales réglables

Permettent de cloisonner les tablettes pour créer des bacs.
Disponibles pour la hauteur totale ou partielle du compartiment.

2 – Butée avant de retenue

Pour les composants en vrac en vue de la préparation des commandes.
Droits ou inclinés.





PROSTOCK Rayonnage à tablettes

MONTAGE ET MODIFICATIONS FACILES




4 – Support de tablettes profondeur partielle

Permettant de combiner des tablettes de profondeurs différentes dans un rayonnage de 600 mm de profondeur



7 – Cadres support dossiers suspendus

Le classement des documents pour les types les plus communs de dossiers latéraux. Ajustable entre 428 et 285 mm (pour le rayonnage de 500 mm de profondeur seulement)




3 – Tiroirs métalliques modulaires

Permettent d'utiliser la totalité de la tablette pour ranger des articles petits, précieux ou fragiles. Dotés de séparations ajustables pour créer de compartiments de revêtements intérieurs en mousse pour protéger les articles stockés, et de glissières télescopiques.



6 – Portes (pour tablettes de 1000 mm seulement)

Pour un stockage sûr, disponibles en 2 hauteurs. Porte grande hauteur 2100 mm. Porte demi-hauteur (illustrée ci-dessus) 1100 mm. Toutes les portes sont fournies avec un système de verrouillage en 3 points.



5 – Penderies

Conçues à partir de tasseaux supportant des tringles uniques dans les rayonnages de 450 et 500 mm de profondeur et trois tringles dans les rayonnages de 750 mm de profondeur.



11 – Panneaux à fentes

Destinés à la gamme de bacs en plastique. Bacs disponibles en 5 dimensions et 4 couleurs.

Les ergots sont utilisables pour l'accrochage de tout autre accessoire métallique ou plastique.



12 – Tablettes en bois

Disponible comme alternative aux tablettes métalliques



9 – Plinthes

Pour un fini net entre le sol et la tablette du bas.

Empêche l'accumulation de la poussière et des débris sous les travées de rayonnage.



8 – Tiroirs plastiques

Permettent d'accéder facilement aux petits articles, des séparations formant des compartiments internes. Les tiroirs peuvent aussi être clipsés, créant des unités de rayonnages complètes. Disponible en 3 tailles. Fournis avec des étiquettes.



7 – Rails pour dossiers à suspension centrale

Pour une utilisation avec les dossiers à suspension centrale, du type Jalema, Zippel, Elba et Leitz